

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 3, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	<a href="#">9028650000</a>
Tipo	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

## CRIMP-SET PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1723.38 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice fino a 6 mm <sup>2</sup> esag., pinza spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller
----------------------	--

## Assortimenti

Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	PZ 3	Colore	Weidmüller
Numero di AEH	3100 pcs.		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori


## sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 W	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0462900000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190033248		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/14 GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0463000000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190024697		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/14 R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0463100000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190065089		
CPZ	500 ST		

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0533500000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190183905		
CPZ	100 ST		

## CRIMP-SET PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 3	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0567300000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.5mm <sup>2</sup> ,	
GTIN (EAN)	4008190052423	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura quadrata	
CPZ	1 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0690700000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190015770		
CPZ	500 ST		

### Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

## CRIMP-SET PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9005000000</a>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/15D BL	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9019160000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190028732		
CPZ	500 ST		

### Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9028860000</a>	Utensili, Cassetta con assortimento	
GTIN (EAN)	4032248304608		
CPZ	1 ST		

**Inserti**

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028460000</a>	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310029	
CPZ	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028450000</a>	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310012	
CPZ	1 ST	