



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Versione | Utensili, Utensili di sguainatura |
| N. d'ordine | 9001080000 |
| Tipo | AM 35 |
| GTIN (EAN) | 4008190208011 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | |
|---------------------|----------|
| Profondità | 33 mm |
| Posizione verticale | 174 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Peso netto | 127.73 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 1.2992 inch |
| Altezza (pollici) | 6.8504 inch |
| Larghezza (pollici) | 2.0866 inch |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Utensile sguainacavi per diametri esterni fino a 35 mm |
|----------------------|--|

Utensili di spellatura

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Tipo di cavo | Cavi a sezione tonda in PVC | Diametro del conduttore, max. | 35 mm |
| Diametro del conduttore min. | 25 mm | Profondità di taglio | regolabile fino a 4,5 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 962 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 490 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000163 | ETIM 9.0 | EC000163 |
| ETIM 10.0 | EC000163 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Disegni

Esempio d'uso




Esempio d'uso



Accessoriwww.weidmueller.com**Accessori / ricambi**

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo | ERSATZMESSER AM 25/35 | Versione |
| N. d'ordine | 9001530000 | Accessori, Lame di ricambio |
| GTIN (EAN) | 4008190154813 | |
| CPZ | 2 ST | |