

**AM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Utensili di sguainatura
N. d'ordine	<a href="#">9001540000</a>
Tipo	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensioni e pesi**

Profondità	33 mm
Posizione verticale	157 mm
Larghezza	47 mm
Peso netto	120.67 g

Profondità (pollici)	1.2992 inch
Altezza (pollici)	6.1811 inch
Larghezza (pollici)	1.8504 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Utensili di sguainatura
----------------------	-------------------------

**Utensili di spellatura**

Tipo di cavo	Cavi a sezione tonda in PVC	Diametro del conduttore, max.	25 mm
Diametro del conduttore min.	6 mm	Profondità di taglio	regolabile fino a 4,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	490 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	28 mm <sup>2</sup>
Cavo lavorabile	Cavi PVC		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Esempio d'uso




### Esempio d'uso



**Accessori**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori / ricambi**

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERSATZMESSER AM 25/35	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9001530000</a>	Accessori, Lame di ricambio
GTIN (EAN)	4008190154813	
CPZ	2 ST	