
H2,5/21D ZH BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, blu
9004740000
H2,5/21D ZH BL SV
4008190031923
250 Pieza
in bustine separabili



H2,5/21D ZH BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazior	

Omologazioni

Omologazioni

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.35 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore blu	Versione	Terminali doppi
Terminali			
Diametro della superficie di contatto	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto	12 mm

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	4.5 mm	Altezza del collare isolante (A)	8 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm	L1 in mm	21.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 14	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
max.			
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

H2,5/21D ZH BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

