

**LIR 6M8 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
N. d'ordine	<a href="#">9200260000</a>
Tipo	LIR 6M8 V
GTIN (EAN)	4032248410088
CPZ	100 Pieza

## LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Larghezza	35.1 mm	Larghezza (pollici)	1.3819 inch
Peso netto	2.44 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Giunto ad anello isolato 6,0 mm <sup>2</sup> / M8
----------------------	--

## Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>	Isolamento	presente, PVC
Dimensione (bulloni)	M 8	Dimensione	M 8
Materiale/plastica	PVC	Colore d'identificazione	giallo
Densità di collegamenti (S1)	1 mm	Diametro interno (d1)	8.4 mm
Lunghezza collare isolante (b)	14.15 mm	Diametro collare isolante (D)	6.4 mm
Diametro esterno (d)	15 mm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**Accessori****Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006120000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202850000</a>	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	