


LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| N. d'ordine | 9200260000 |
| Tipo | LIR 6M8 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410088 |
| CPZ | 100 Pieza |

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Larghezza | 35.1 mm | Larghezza (pollici) | 1.3819 inch |
| Peso netto | 2.44 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Giunto ad anello isolato 6,0 mm ² / M8 |
|----------------------|--|

Giunti

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo | 6 mm ² | Isolamento | presente, PVC |
| Dimensione (bulloni) | M 8 | Dimensione | M 8 |
| Materiale/plastica | PVC | Colore d'identificazione | giallo |
| Densità di collegamenti (S1) | 1 mm | Diametro interno (d1) | 8.4 mm |
| Lunghezza collare isolante (b) | 14.15 mm | Diametro collare isolante (D) | 6.4 mm |
| Diametro esterno (d) | 15 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | CTI 6 | Versione |
| N. d'ordine | 9006120000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versione |
| N. d'ordine | 9202850000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| CPZ | 1 ST | |