Foglio dati

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA
- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte,Giunto isolato,4 mm² - 6 mm²,giallo
N. d'ordine	9200410000
Tipo	LIS 6M4 V
GTIN (EAN)	4032248410255
CPZ	100 Pieza

Foglio dati

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0.315 inch
Larghezza	25.9 mm	Larghezza (pollici)	1.0197 inch
Peso netto	1.63 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Giunto a forcella 6,0 mm² / M4

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²
Isolamento	presente	Dimensione (bulloni)	M 4
Dimensione	M 4	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	giallo	Densità di collegamenti (S1)	1 mm
Lunghezza collegamento (l)	21.35 mm	Diametro interno (d1)	4.3 mm
Lunghezza collare isolante (b)	14.15 mm	Diametro collare isolante (D)	6.4 mm
Diametro esterno (d)	9 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools

Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto
- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	