


## **LIB 6B26 VF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/  $P\Delta$ 

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

### Dati generali per l'ordinazione

Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
<u>9200510000</u>
LIB 6B26 VF
4032248410354
100 Pieza



## **LIB 6B26 VF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	8.3 mm	Profondità (pollici)	0.3268 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Peso netto	2.15 g	Laignezza (poliici)	1.0230 IIICII
Conformità ambientale del p	rodotto		,
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	0	
Dati tecnici			
			'
Descrizione articolo	Giunto isolato 6,0 mm² L=26,0 mm		
Giunti	-		
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²
Isolamento	presente	dimensione (lunghezza codolo)	26 mm
Dimensione	26.0 mm	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	giallo	Diametro collare isolante (D)	6 mm
Classificazioni			
ETIM 6.0	F00010F0	ETIM 7.0	F00010F0
ETIM 8.0	EC001059 EC001059	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001059 EC001059
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001059 EC001059		27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
EULA33 15.U	21 <del>-4</del> U-UZ-1Z		

Foglio dati

## **LIB 6B26 VF**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



### **LIB 6B26 VF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
Tipo N. d'ordine	CTI 6 G 9202850000	Versione Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
•		