


LIF 6T638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Prese piatte isolate con diramazione in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
N. d'ordine	9200630000
Tipo	LIF 6T638 R
GTIN (EAN)	4032248410477
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	8.2 mm	Profondità (pollici)	0.3228 inch
Larghezza	23.8 mm	Larghezza (pollici)	0.937 inch
Peso netto	1.87 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Spina piatta con derivazione 4,0-6,0 mm ²
----------------------	--

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Isolamento	presente, Parzialmente isolato	Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm
Dimensione	6,3 x 0,8 mm	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	giallo	Larghezza di innesto (d2)	6.3 mm
Densità di innesto (d3)	0.8 mm	Lunghezza collare isolante (b)	13 mm
Diametro collare isolante (D)	6.8 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie,
connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	