


LID 6M5 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori tondi isolati in PVC?con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte,Giunto isolato,4 mm ² - 6 mm ² ,giallo
N. d'ordine	9200690000
Tipo	LID 6M5 R
GTIN (EAN)	4032248410538
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-03-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità 8.1 mm	Profondità (pollici) 0.3189 inch
Larghezza 23.8 mm	Larghezza (pollici) 0.937 inch
Peso netto 1.59 g	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo Connettore circolare con
bussola in rame 4,0 - 6,0
mm²

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max. 6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min. 4 mm²
Isolamento presente	Dimensione (spina tonda) ø 5 mm
Dimensione ø 5 mm	Materiale/plastica PVC
Colore d'identificazione giallo	Lunghezza collare isolante (b) 13 mm
Diametro collare isolante (D) 5.8 mm	Diametro esterno (d) 5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001059	ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059	ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12	

Disegni



LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	