



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , 16mm ² , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	9013600000
Tipo	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
CPZ	1 Pieza

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	674.78 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	16 mm ²	Sezione del terminale, min.	6 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi doppi	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 6
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 10	Area di crimpatura , max.	16 mm ²
Area di crimpatura , min.	6 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Esempio d'uso



PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6.0/23 ZH SW SV	Versione
N. d'ordine	9004930000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190482701	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23D ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	9004720000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190962210	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23T ZH GN SV	Versione
N. d'ordine	9005160000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6.0/23 ZH SW	Versione
N. d'ordine	9037320000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492793	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23D ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037550000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493127	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23T ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037690000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486	
CPZ	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versione
N. d'ordine	9037330000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492809	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037560000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493134	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037700000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
CPZ	100 ST	

Bustine separabili

- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- Altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24 ZH EB SV	Versione
N. d'ordine	9004940000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190482718	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/26D R ZH SV	Versione
N. d'ordine	9004710000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248044221	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/26T ZH BR SV	Versione
N. d'ordine	9005170000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190482756	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H10,0/24 ZH EB	Versione
N. d'ordine	9037340000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492816	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/24D ZH R	Versione
N. d'ordine	9037570000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493141	
CPZ	100 ST	

pezzi sciolti in bustine di polietilene

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24DS ZH R	Versione
N. d'ordine	9018880000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248105830	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24T ZH BR	Versione
N. d'ordine	9037710000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190493516	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/30 ZH EB	Versione
N. d'ordine	9037350000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492823	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/30D ZH R	Versione
N. d'ordine	9037580000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493158	
CPZ	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H10,0/30T ZH BR	Versione
N. d'ordine	9037720000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190493530	
CPZ	100 ST	

pezzi sciolti in bustine di polietilene

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24S ZH EB	Versione
N. d'ordine	9018860000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4032248105816	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/30DS ZH R	Versione
N. d'ordine	9018890000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248105847	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/30S ZH EB	Versione
N. d'ordine	9018870000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio
GTIN (EAN)	4032248105823	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/29 ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037360000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492830	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/29D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037590000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493165	
CPZ	50 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H16,0/29T ZH W	Versione
N. d'ordine	9037730000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493554	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/38 ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037370000	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492847	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/38D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037600000	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493196	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/38T ZH W	Versione
N. d'ordine	9037740000	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493561	
CPZ	50 ST	

Accessori / ricambi

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versione
N. d'ordine	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
CPZ	1 ST	

Ricambi

Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Accessoriwww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	9202810000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	