

KT 55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili da taglio, Utensile da taglio anulare
N. d'ordine	9202060000
Tipo	KT 55
GTIN (EAN)	4032248482191
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2024-10-28T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	KT 50

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	45 mm	Profondità (pollici)	1.7716 inch
Posizione verticale	115 mm	Altezza (pollici)	4.5275 inch
Larghezza	365 mm	Larghezza (pollici)	14.3701 inch
Peso netto	1486.7 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tagliacavi per diametri fino a 55 mm	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
----------------------	--------------------------------------	----------	---------------------------------------




PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo settoriale in rame	3 x 150 SM	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	1000 kcmil
Cavo in rame - flessibile, max.	500 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	1000 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	500 mm ²	Cavo in rame, max. Ø	55 mm
Cavo dati/telefono/controllo, max.Ø	55 mm	Cavo settoriale in alluminio	4 x 150 SE
Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	1000 kcmil	Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	500 mm ²
Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	55 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Esempio d'uso

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²



KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

KT 55



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERME KT 55	Versione
N. d'ordine	9204280000	Ricambi
GTIN (EAN)	4032248640997	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 11 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316210000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248788217	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 4 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316130000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787944	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 5 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316140000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787951	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 6 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316150000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787968	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 7 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316160000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787975	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 9 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316180000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787999	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERME KT 55	Versione
N. d'ordine	9204280000	Ricambi
GTIN (EAN)	4032248640997	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 11 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316210000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248788217	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 4 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316130000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787944	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	ERTE BAGR 5 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316140000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787951	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 6 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316150000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787968	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 7 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316160000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787975	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR 9 KT 55	Versione
N. d'ordine	4316180000	Utensile da taglio, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248787999	
CPZ	1 ST	