

MULTI-STRIPAX 16 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	9202220000
Tipo	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
CPZ	1 Pieza

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	40 mm
Posizione verticale	85 mm
Larghezza	250 mm
Peso netto	550 g

Profondità (pollici)	1.5748 inch
Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza (pollici)	9.8425 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile per la spellatura e il taglio di conduttori isolati in PVC, 16 mm ² con strutture speciali
----------------------	--

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Condutore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm ²
Capacità di taglio max., conduttore rigido	2.5 mm ²	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm ²
Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm	Campo di spellatura AWG, max.	6 AWG
Campo di spellatura AWG, min.	8 AWG	Lunghezza di spellatura min.	2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori



Accessori / ricambi

- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versione
N. d'ordine	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versione
N. d'ordine	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Versione
N. d'ordine	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versione
N. d'ordine	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versione
N. d'ordine	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versione
N. d'ordine	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versione
N. d'ordine	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versione
N. d'ordine	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versione
N. d'ordine	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
CPZ	1 ST	

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versione
N. d'ordine	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
CPZ	1 ST	