

# **HTF ZRV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller DFF e ZRV

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.2mm², 1mm², Crimpatura F o B
N. d'ordine	<u>9014840000</u>
Tipo	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008190949969
CPZ	1 Pieza



# **HTF ZRV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

	-		
Dimen	SIO	nı e	pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	452.7 g	_	

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinze crimpatrici per	Versione	meccanico, senza matrici
	contatti piatti 7RV e MKF		intercambiabili

# Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	1 mm²	Sezione del terminale, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura F o B			

#### **Descrizione contatto**

Tipo di contatto	Weidmüller ZRV	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 17
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24	Area di crimpatura , max.	1 mm²
Area di crimpatura , min.	0.2 mm <sup>2</sup>		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Versione catalogo / Disegni

# **HTF ZRV**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



