## FLECAFIX 11/24



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Utensile per avvitare e allentare i pressacavi e gli accessori con larghezze di chiavi da 11-36.

- si possono avvitare o allentare pressacavi di diversi tipi
- nessuna deformazione dei pressacavi
- da SW 11 a SW 36
- regolazioni illimitate della larghezza della chiave
- funzione cricchetto: non è necesario posare l'utensile

tra un'operazione di avvitatura e l'altra

• utilizzabile con una sola mano

#### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Cable gland tool   |  |
|-------------|--------------------|--|
| N. d'ordine | <u>9015900000</u>  |  |
| Tipo        | FLECAFIX 11/24     |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248309573      |  |
| CPZ         | 1 Pieza            |  |
| Imballaggio | scatola di cartone |  |



## FLECAFIX 11/24



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

| Profondità          | 30 mm    | Profondità (pollici) | 1.1811 inch |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Posizione verticale | 60 mm    | Altezza (pollici)    | 2.3622 inch |
| Larghezza           | 190 mm   | Larghezza (pollici)  | 7.4803 inch |
| Peso netto          | 173.45 g |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Non interessato                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |  |
| SCIP                  | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |  |

#### Dati tecnici

| Descrizione articolo | Utensile per pressacavi |
|----------------------|-------------------------|
|                      | C\N/ 11 2/              |

#### **PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

| Grandezza | 11 - 24 mm |  |  |
|-----------|------------|--|--|

#### Classificazioni

| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

Versione catalogo / Disegni



## FLECAFIX 11/24



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

## Esempio d'uso

