

**PZ 50 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pinza crimpatrice per terminali, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	<a href="#">9017400000</a>
Tipo	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008 1904 70845
CPZ	1 Pieza

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	725 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

### Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	50 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

### Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 0
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 4	Area di crimpatura , max.	50 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	25 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES PZ 50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006280000</a>	
GTIN (EAN)	4008190114619	
CPZ	1 ST	

## Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202810000</a>	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	

Conduttore - sezione nom. 25,0 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H25,0/30 BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0317000000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 16 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190158231	
CPZ	50 ST	
Tipo	H25,0/30D 16 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019280000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 16 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190038380	
CPZ	50 ST	
Tipo	H25,0/30T SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021190000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 16 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190115166	
CPZ	50 ST	
Tipo	H25,0/36 BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0317100000</a>	Terminali, Standard, 24 mm, 22 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190049751	
CPZ	50 ST	
Tipo	H25,0/36D GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019300000</a>	Terminali, Standard, 24 mm, 22 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190054984	
CPZ	50 ST	
Tipo	H25,0/36T SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021200000</a>	Terminali, Standard, 24 mm, 22 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190055400	
CPZ	50 ST	

Conduttore - sezione nom. 35,0 mm<sup>2</sup>

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H35,0/30 BE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0317200000</a>	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190023904	
CPZ	50 ST	
Tipo	H35,0/30D 16 R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019310000</a>	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190102234	
CPZ	50 ST	
Tipo	H35,0/32D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019320000</a>	Terminali, Standard, 19 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190111847	
CPZ	50 ST	

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H35,0/39 BE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0317300000</a>	Terminali, Standard, 28 mm, 25 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190151294	
CPZ	50 ST	
Tipo	H35,0/39D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019330000</a>	Terminali, Standard, 28 mm, 25 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190048365	
CPZ	50 ST	

## Sezione nominale del conduttore 50 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H50,0/41D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019350000</a>	Terminali, Standard, 31 mm, 25 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190049263	
CPZ	50 ST	
Tipo	H50,0/36 OLIV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0444200000</a>	Terminali, Standard, 26 mm, 20 mm, verde oliva
GTIN (EAN)	4008190110284	
CPZ	50 ST	
Tipo	H50,0/36D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019340000</a>	Terminali, Standard, 26 mm, 20 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190067632	
CPZ	50 ST	

## Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup> - 185,0 mm<sup>2</sup>



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H25,0/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0375300000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145378	
CPZ	100 ST	

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H25,0/25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004170000</a>	Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No
GTIN (EAN)	4008190021863	
CPZ	250 ST	
Tipo	H25,0/32	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004180000</a>	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190113162	
CPZ	100 ST	
Tipo	H35,0/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0368900000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145675	
CPZ	100 ST	
Tipo	H35,0/25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004190000</a>	Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No
GTIN (EAN)	4008190096083	
CPZ	100 ST	
Tipo	H35,0/30S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9451000000</a>	Terminali, Standard, 30 mm, 30 mm, No
GTIN (EAN)	4008190071516	
CPZ	100 ST	
Tipo	H35,0/32	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004200000</a>	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190077303	
CPZ	100 ST	
Tipo	H50,0/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004210000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190123383	
CPZ	100 ST	
Tipo	H50,0/22S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025880000</a>	Terminali, Standard, 22 mm, 22 mm, No
GTIN (EAN)	4008190180430	
CPZ	100 ST	
Tipo	H50,0/32	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004220000</a>	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190059606	
CPZ	100 ST	

## Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERTE ES PZ 50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006280000</a>	
GTIN (EAN)	4008190114619	
CPZ	1 ST	

**Ricambi**

Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202810000</a>	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	