

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connet-
tori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia
N. d'ordine	9017430000
Tipo	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190865344
CPZ	1 Pieza

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	453.2 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-2,5 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura doppia	
Stazione di crimpaggio	Numero della stazione di crimpaggio	1
	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
	Diametro cavo AWG, min.	21 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso
	Numero della stazione di crimpaggio	2
	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
	Colore della stazione di crimpaggio	Blu

Descrizione contatto


Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Accessori**Crimp Counter****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CRIMP COUNTER	Versione
N. d'ordine	3099520000	
GTIN (EAN)	4099987134347	
CPZ	1 ST	

Accessori / ricambi

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES HTI 15	Versione
N. d'ordine	1246370000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118034462	
CPZ	1 ST	