

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	9025410000
Tipo	H-BOX 0,14-0,75QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1602
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Diametro	92 mm	Peso netto	40.48 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecniciDescrizione articolo Terminali**Terminali**Colore Weidmüller**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Conduttore - sezione nom. 0,14 mm²



- Codice colori Weidmüller
- in bustine separabili (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,14/10 GR SV	Versione	
N. d'ordine	9005180000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio	
GTIN (EAN)	4008190859909		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/10 HBL	Versione	
N. d'ordine	9025740000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190092054		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,34/10 TK	Versione	
N. d'ordine	9025750000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190105365		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,5/14 OR	Versione	
N. d'ordine	0690700000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190015770		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,75/14 W	Versione	
N. d'ordine	0462900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190033248		
CPZ	500 ST		