

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 16, Utensile spellafili: STRIPAX 16, Area di crimpatura , min.: 6, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	9025850000
Tipo	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1680.74 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice fino a 16 mm ² , pinza spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller
----------------------	--

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	16 mm ²	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX 16
Pinza crimpatrice	PZ 16	Colore	Weidmüller
Numero di AEH	400 pcs.		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione	
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190183905		
CPZ	100 ST		

Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22 EB	Versione	
N. d'ordine	0534200000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio	
GTIN (EAN)	4008190033460		
CPZ	100 ST		

Conduttore - sezione nom. 16,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/22 GN	Versione	
N. d'ordine	0565900000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190022181		
CPZ	100 ST		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H16,0/28 GN	Versione	
N. d'ordine	0566000000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190165406		
CPZ	100 ST		

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 16	Versione	
N. d'ordine	9012600000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² ,	
GTIN (EAN)	4008190035440	16mm ² , Crimpatura dentellata	
CPZ	1 ST		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione
N. d'ordine	9028860000	Utensili, Cassetta con assortimento
GTIN (EAN)	4032248304608	
CPZ	1 ST	

Inserti



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versione
N. d'ordine	9028460000	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310029	
CPZ	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versione
N. d'ordine	9028450000	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310012	
CPZ	1 ST	