

## H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	<a href="#">9025920000</a>
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008190101442
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Diametro	92 mm	Peso netto	69.52 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali
----------------------	-----------

**Terminali**

Colore	Weidmüller
--------	------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### sciolti in bustina




- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019190000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190141349	
CPZ	500 ST	

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>




- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0533500000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	

### Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22 EB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0534200000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190033460	
CPZ	100 ST	


## H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessori

#### Conduttore - sezione nom. 16,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/22 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0565900000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022181	
CPZ	100 ST	