

**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di verifica, Tester del passaggio per cavi dati
N. d'ordine	<a href="#">9205400000</a>
Tipo	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
CPZ	1 Pieza

## LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	65 mm	Profondità (pollici)	2.5591 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1.063 inch
Larghezza	135 mm	Larghezza (pollici)	5.3149 inch
Peso netto	355 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

## Dati tecnici

Descrizione articolo Tester di continuità

## Strumenti di misura e prova

Power	Batteria monoblocco da 9 V	Tipo di collegamento	RJ45, USB A, USB B
Indicazione	LED	Grado di protezione	IP44
testato e approvato secondo	EN/IEC 61010	Cicalino	No
Dimensioni Remotebox	65 x 28 x 27 mm	Lunghezza cavo verificabile, max.	1000 m
Peso Remotebox	30 g		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

**Esempio d'uso**



**Accessori**

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLOCKBATTERIE 9V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004810000</a>	Utensili di verifica, Batterie	
GTIN (EAN)	4008190050665		
CPZ	1 ST		