

POWERSTRIPPER 6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Utensili, Macchina spellafili automatica |
| N. d'ordine | 9028510000 |
| Tipo | POWERSTRIPPER 6,0 |
| GTIN (EAN) | 4008 190860752 |
| CPZ | 1 Pieza |

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità | 295 mm | Profondità (pollici) | 11.6142 inch |
| Posizione verticale | 190 mm | Altezza (pollici) | 7.4803 inch |
| Larghezza | 190 mm | Larghezza (pollici) | 7.4803 inch |
| Peso netto | 7500 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Macchine automatiche spellafili

| | | |
|---------------------------------|--|------|
| Campo di isolamento | 0,05 - 6,0 mm ² (~ AWG 30-10) | |
| Lunghezza conduttore, min. | 22 mm + lungh. spellatura | |
| Valori del collegamento | 46 VA | |
| Comando | elettrico | |
| Tempo di un ciclo | ca. 0,5 s | |
| Lunghezza di uscita | 3-20 mm | |
| Collegamento elettrico | 100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA | |
| Diametro esterno del conduttore | max. | 5 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



Accessori**Accessori / ricambi**

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo | AIMESA V | Versione | |
| N. d'ordine | 9050180000 | Accessori, Set di lame | |
| GTIN (EAN) | 4008190343378 | | |
| CPZ | 1 ST | | |