



Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici  
Innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Versione    | Insero cacciaviti          |
| N. d'ordine | <a href="#">9918530000</a> |
| Tipo        | WK S 0,5X3,0               |
| GTIN (EAN)  | 4032248388899              |
| CPZ         | 1 Pieza                    |

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 4 mm   | Profondità (pollici) | 0.1575 inch |
| Posizione verticale | 4 mm   | Altezza (pollici)    | 0.1575 inch |
| Larghezza           | 175 mm | Larghezza (pollici)  | 6.8898 inch |
| Peso netto          | 20.6 g |                      |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato                      |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

**Dati tecnici**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Descrizione articolo | Lame di ricambio per viti<br>con testa a tagliograndezza<br>0,5x3 |
|----------------------|---|

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

|                                       |          |                         |        |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Larghezza della lama (B)              | 3 mm     | Spessore della lama (A) | 0.5 mm |
| Forma                                 | Spaccato | Lunghezza della lama    | 175 mm |
| Regolazione coppia di serraggio, max. | 0.6 Nm   |                         |        |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |             |             |

**Accessori**

**Cacciavite con coppia di serraggio**



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                    |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo        | DMS MANUELL 0,5-1,7        | Versione                           |
| N. d'ordine | <a href="#">9918370000</a> | Cacciavite con coppia di serraggio |
| GTIN (EAN)  | 4032248388332              |                                    |
| CPZ         | 1 ST                       |                                    |
| Tipo        | DMS MANUELL 2,0-7,0        | Versione                           |
| N. d'ordine | <a href="#">9918380000</a> | Cacciavite con coppia di serraggio |
| GTIN (EAN)  | 4032248388349              |                                    |
| CPZ         | 1 ST                       |                                    |