

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: STRIPAX-Plus, Utensile spellafili: STRIPAX-Plus, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	9028770000
Tipo	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1094 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Il set comprende uno strumento di crimpatura/spellatura fino a 2,5 mm ² e strisce di capicorda con codice colori Weidmueller
----------------------	---

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²	Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX-Plus
Pinza crimpatrice	STRIPAX-Plus	Colore	Weidmüller
Numero di AEH	2500 pcs.		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR BD	Versione
N. d'ordine	9004270000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190091774	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W BD	Versione
N. d'ordine	9004290000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190006778	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE BD	Versione
N. d'ordine	9004320000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190167523	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R BD	Versione
N. d'ordine	9004340000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190080723	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14D BL BD	Versione
N. d'ordine	9004360000	Terminali, Standard, 12 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190083397	
CPZ	500 ST	

Stripax plus



Tagliacavi, utensile spellafili e pinza crimpatrice per strisce di terminali concatenate

- Taglio
- Spellatura dell'isolamento
- Crimpatura
- Alimentazione automatica dei terminali
- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- modalità di lavoro razionale: un solo utensile per la lavorazione del cavo, con un conseguente risparmio di tempo
- Weidmüller può lavorare solo strisce di capocorda collegate, contenenti 50 pezzi ognuna. L'utilizzo di capocorda su bobina potrebbe infatti distruggere l'utensile.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	STRIPAX PLUS 2.5	Versione	
N. d'ordine	902000000	Utensile di taglio, spellatura e crimpatura, Pinza crimpatrice per	
GTIN (EAN)	4008190067267	terminali, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura trapezoidale	
CPZ	1 ST		

Valigetta

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione	
N. d'ordine	902886000	Utensili, Cassetta con assortimento	
GTIN (EAN)	4032248304608		
CPZ	1 ST		