

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: STRIPAX-Plus, Utensile spellafili: STRIPAX-Plus, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: altro
N. d'ordine	9028790000
Tipo	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
CPZ	1 Pieza

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1101.61 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²	Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²
Utensile spellafili	STRIPAX-Plus	Pinza crimpatrice	STRIPAX-Plus
Colore	Miscellaneous	Numero di AEH	2500 pcs.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14D W BD	Versione
N. d'ordine	9004280000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190162627	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versione
N. d'ordine	9004310000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190179298	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R BD	Versione
N. d'ordine	9004330000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190047498	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versione
N. d'ordine	9004350000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190005474	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versione
N. d'ordine	9004370000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190052508	
CPZ	500 ST	

Stripax plus



Tagliacavi, utensile spellafili e pinza crimpatrice per strisce di terminali concatenate

- Taglio
- Spellatura dell'isolamento
- Crimpatura
- Alimentazione automatica dei terminali
- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- modalità di lavoro razionale: un solo utensile per la lavorazione del cavo, con un conseguente risparmio di tempo
- Weidmüller può lavorare solo strisce di capocorda collegate, contenenti 50 pezzi ognuna. L'utilizzo di capocorda su bobina potrebbe infatti distruggere l'utensile.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	STRIPAX PLUS 2.5	Versione	
N. d'ordine	902000000	Utensile di taglio, spellatura e crimpatura, Pinza crimpatrice per	
GTIN (EAN)	4008190067267	terminali, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura trapezoidale	
CPZ	1 ST		

Valigetta

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione	
N. d'ordine	902886000	Utensili, Cassetta con assortimento	
GTIN (EAN)	4032248304608		
CPZ	1 ST		