

LIS 1,5M3 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi a forcilla isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , rosso
N. d'ordine	9200290000
Tipo	LIS 1,5M3 V
GTIN (EAN)	40322484 10118
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	5.8 mm	Profondità (pollici)	0.2283 inch
Larghezza	22.4 mm	Larghezza (pollici)	0.8819 inch
Peso netto	0.68 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Giunto a forcella 1,5 mm ² / M3
----------------------	--

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Isolamento	presente	Dimensione (bulloni)	M 3
Dimensione	M 3	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	rosso	Densità di collegamenti (S1)	0.75 mm
Diametro interno (d1)	3.2 mm	Lunghezza collare isolante (b)	11.3 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Diametro esterno (d)	5.7 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTI 15	Versione
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	