

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm<sup>2</sup> から最大 70 mm<sup>2</sup> まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">0252111520</a>
種別	CLI C 02-3 GE/SW 6 MP
GTIN (EAN)	4008190011123
数量	200 items

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3.5 mm	奥行き (インチ)	0.1378 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	3.4 mm	幅 (インチ)	0.1339 inch
正味重量	0.03 g		

## 温度

動作温度範囲 -30...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4		
印刷の配置	水平		
印刷種別	標準		
印刷方法	熱エンボス加工		
バージョン	MultiPack		
幅	3.4 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-30 °C		
色	黄色		
ハロゲン	はい		
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし		
印刷色	黒色		
印刷文字	数字		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	コンポーネント部品	
推奨業種	プロセス, 機械		
組み合わせごとのマーカース数	1 Component part = Conductor and cable markers		
動作温度範囲	-30...80 °C		
インプリント	6		

## 導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.2 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	3 mm
導体外径、最小	1.3 mm	導体外径	1.3 - 3 mm
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

図面



図に類似

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マンドレルシングル



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02 F. CLI C 02-3	バージョン
注文番号	<a href="#">0559900000</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190081645	
数量	20 ST	

## 0-9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW 2	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001507</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190083137	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 0	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001501</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190063498	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 1	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001504</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190046590	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 9	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001528</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190141516	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 8	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001525</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190154875	
数量	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	CLI R 02-3 GE/SW 4	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001513</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190186081	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 6	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001519</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190019129	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 7	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001522</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190185213	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 3	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001510</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190046941	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW 5	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001516</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190188436	
数量	10 ST	

## その他



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 RT/WS +	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001739</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990145	
数量	10 ST	

## A - Z



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW J	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001656</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989910	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW S	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001675</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990008	
数量	10 ST	

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW /	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001743</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990114	
数量	10 ST	

## A - Z



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW K	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001658</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989927	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW C	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001642</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989842	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW M	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001662</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989941	
数量	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	CLI R 02-3 GE/SW V	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001682</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990039	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW F	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001648</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989873	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW Y	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001697</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990060	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW G	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001650</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989880	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW D	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001644</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989859	
数量	10 ST	

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW -	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001740</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990091	
数量	10 ST	

## A - Z



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW I	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001654</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989903	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW O	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001666</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989965	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW L	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001660</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989934	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW A	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001638</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989828	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW W	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001684</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990046	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW E	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001646</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989866	
数量	10 ST	

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW ET	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001745</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990121	
数量	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A - Z



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW H	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001652</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989897	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW R	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001672</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989996	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW X	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001693</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990053	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW Q	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001670</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989989	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW Z	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001699</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990077	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW U	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001680</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990022	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW P	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001668</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989972	
数量	10 ST	

## その他



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 BL/WS -	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001741</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990107	
数量	10 ST	

## A - Z



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW N	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001664</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989958	
数量	10 ST	

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW .	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001749</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990138	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW +	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001738</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990084	
数量	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## A - Z



CableLineは、導体およびケーブルマーカーク製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

種別	CLI R 02-3 GE/SW B	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001640</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190989835	
数量	10 ST	
種別	CLI R 02-3 GE/SW T	バージョン
注文番号	<a href="#">0560001678</a>	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190990015	
数量	10 ST	