



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , rosso
N. d'ordine	9200520000
Tipo	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	40322484 1036 1
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	5.7 mm	Profondità (pollici)	0.2244 inch
Larghezza	18.7 mm	Larghezza (pollici)	0.7362 inch
Peso netto	0.62 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Connettore femmina piatto 1,5 mm ² / 2,8x0,8
----------------------	------------------------------------------------------------

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	1.5 mm ²	Isolamento	presente, Parzialmente isolato
Dimensione (spina piatta)	2,8 x 0,8 mm	Dimensione	2,8 x 0,8 mm
Materiale/plastica	PVC	Colore d'identificazione	rosso
Larghezza di innesto (d2)	2.8 mm	Densità di innesto (d3)	0.8 mm
Lunghezza collare isolante (b)	10 mm	Diametro collare isolante (D)	4 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Disegni



Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTI 15	Versione
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	