



Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo
N. d'ordine	<a href="#">9200660000</a>
Tipo	LIF 6F638 RF
GTIN (EAN)	40322484 10507
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	8.2 mm	Profondità (pollici)	0.3228 inch
Larghezza	24.5 mm	Larghezza (pollici)	0.9646 inch
Peso netto	1.9 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Spina piatta completamente isolata 4,0-6,0 mm <sup>2</sup>
----------------------	--

### Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>
Isolamento	Completamente isolato	Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm
Dimensione	6,3 x 0,8 mm	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	giallo	Larghezza di innesto (d2)	6.3 mm
Densità di innesto (d3)	0.8 mm	Lunghezza collare isolante (b)	13 mm
Diametro collare isolante (D)	6.8 mm		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**Disegni**



## Accessori

## Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006120000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202850000</a>	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	