

CRIMPSET CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: CTI 6, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.5
N. d'ordine	9202600000
Tipo	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12.9921 inch
Posizione verticale	79 mm	Altezza (pollici)	3.1102 inch
Larghezza	413 mm	Larghezza (pollici)	16.2598 inch
Peso netto	4796.62 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice fino a 6 mm ² , spellafili e connettori isolati
----------------------	---

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	6 mm ²	Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	CTI 6	Numero di AEH	1900 pcs.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione	
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,	
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia	
CPZ	1 ST		

Capicorda ad anello

Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico



CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 6M5 V	Versione
N. d'ordine	9200240000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 6M6 V	Versione
N. d'ordine	9200250000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
CPZ	100 ST	

Capicorda a puntale




Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 6R14 V	Versione
N. d'ordine	9200480000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410323	
CPZ	100 ST	

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versione
N. d'ordine	9200180000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
CPZ	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 2,5F638 R	Versione	
N. d'ordine	9200560000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu	
GTIN (EAN)	4032248410408		
CPZ	100 ST		

Capicorda a puntale



Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versione	
N. d'ordine	9200460000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso	
GTIN (EAN)	4032248410309		
CPZ	100 ST		
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versione	
N. d'ordine	9200470000	Spine piatte,Giunto isolato,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu	
GTIN (EAN)	4032248410316		
CPZ	100 ST		

Giunti di testa



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 6B26 VF	Versione	
N. d'ordine	9200510000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo	
GTIN (EAN)	4032248410354		
CPZ	100 ST		

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versione	
N. d'ordine	9200090000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
CPZ	100 ST		

Capicorda a forchetta



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIS 6M6 V	Versione	
N. d'ordine	9200430000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo	
GTIN (EAN)	4032248410279		
CPZ	100 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versione	
N. d'ordine	9200540000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410385		
CPZ	100 ST		

Giunti di testa



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versione	
N. d'ordine	9200500000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
CPZ	100 ST		

Capicorda a forchetta



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIS 1,5M4 V	Versione	
N. d'ordine	9200310000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410132		
CPZ	100 ST		

CRIMPSET CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	LIS 2,5M5 V	Versione	
N. d'ordine	9200380000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu	
GTIN (EAN)	4032248410224		
CPZ	100 ST		

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M5 V	Versione	
N. d'ordine	9200100000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
CPZ	100 ST		
Tipo	LIR 2,5M6 V	Versione	
N. d'ordine	9200190000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410019		
CPZ	100 ST		

Inserti



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZ BA8-PSC 80	Versione	
N. d'ordine	9202310000	Assortimento di inserti	
GTIN (EAN)	4032248486687		
CPZ	1 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410361	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versione
N. d'ordine	9200570000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410415	
CPZ	100 ST	

Giunti di testa



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versione
N. d'ordine	9200490000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410330	
CPZ	100 ST	

Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KOFFER PSC80 PC	Versione	
N. d'ordine	9202330000	Utensili, Scatola vuota / valigia	
GTIN (EAN)	4032248486700		
CPZ	1 ST		