

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cassetta con assortimento, Colore: DIN
N. d'ordine	9202640000
Tipo	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12.9921 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	413 mm	Larghezza (pollici)	16.2598 inch
Peso netto	3050.96 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di crimpatura contatti con connettori isolati e terminali con collare isolante
----------------------	--

Assortimenti

Imballaggio	Box di plastica	Colore	DIN
Numero di AEH	2000 pcs.		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	9019010000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versione
N. d'ordine	9019040000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190099077	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	9019080000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versione
N. d'ordine	9019120000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190153793	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18D GR	Versione
N. d'ordine	9019190000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190141349	
CPZ	500 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²



6 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6.0/20D GE	Versione	
N. d'ordine	9019220000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190151607		
CPZ	100 ST		

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 6M6 V	Versione	
N. d'ordine	9200250000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410071		
CPZ	100 ST		

Inserti



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versione	
N. d'ordine	9028460000	Assortimento di inserti	
GTIN (EAN)	4032248310029		
CPZ	100 ST		
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versione	
N. d'ordine	9028450000	Assortimento di inserti	
GTIN (EAN)	4032248310012		
CPZ	1 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Capicorda a puntale




Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 6R14 V	Versione	
N. d'ordine	9200480000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo	
GTIN (EAN)	4032248410323		
CPZ	100 ST		

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versione	
N. d'ordine	9200180000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409808		
CPZ	100 ST		

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 2,5F638 R	Versione	
N. d'ordine	9200560000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu	
GTIN (EAN)	4032248410408		
CPZ	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Capicorda a puntale



- Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA
- Versioni reperibili in commercio
 - Non saldato
 - Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versione
N. d'ordine	9200460000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410309	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versione
N. d'ordine	9200470000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4032248410316	
CPZ	100 ST	

Giunti di testa




- Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA
- Versioni reperibili in commercio
 - Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 6B26 VF	Versione
N. d'ordine	9200510000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410354	
CPZ	100 ST	

Capicorda ad anello



- Connettori ad anello isolati in PVC
- versioni reperibili in commercio
 - non saldato
 - con imbuto di entrata conico

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versione	
N. d'ordine	9200090000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
CPZ	100 ST		

Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER CARRY LITE 55	Versione	
N. d'ordine	9202000000	Utensili, Scatola vuota / valigia	
GTIN (EAN)	4032248481231		
CPZ	1 ST		

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versione	
N. d'ordine	9200540000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410385		
CPZ	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Giunti di testa




Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versione	
N. d'ordine	9200500000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
CPZ	100 ST		

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M5 V	Versione	
N. d'ordine	9200100000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
CPZ	100 ST		

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione	
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410361		
CPZ	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	LIF 6F638 R	Versione	
N. d'ordine	9200570000	Spine piatte,Giunto isolato,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,giallo	
GTIN (EAN)	4032248410415		
CPZ	100 ST		

Giunti di testa

Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versione	
N. d'ordine	9200490000	Spine piatte,Giunto isolato,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rosso	
GTIN (EAN)	4032248410330		
CPZ	100 ST		