IE-CT-SC-GOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



GOF

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<u>9205320000</u>
Tipo	IE-CT-SC-GOF
GTIN (EAN)	4032248725458
CPZ	1 Pieza



IE-CT-SC-GOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	-		
Dimen	SIO	nı e	pesi

Dimensioni e pesi					
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch		
Peso netto	711 g				
Conformità ambientale d	lel prodotto				
Stato conformità RoHS	Non interessato				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012				
Dati tecnici					
Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per fibra	Versione	meccanico, senza matrici		
Descrizione unitedio	ottica SC/ST e spina IP67	VOISIONO	intercambiabili		
Dati utensile dI crimpatu	ra		,		
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura aggrapala				
ripo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale				
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168		
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168		
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11		
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11		
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11		
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11		
ECLASS 15.0	21-04-38-11				

Foglio dati

IE-CT-SC-GOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

