



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | MPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 75 mm, Larghezza: 125 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato |
| N. d'ordine | 9535540000 |
| Tipo | MP MPC 07/12 |
| GTIN (EAN) | 4032248009268 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 75 mm | Altezza (pollici) | 2.9527 inch |
| Larghezza | 125 mm | Larghezza (pollici) | 4.9212 inch |
| Peso netto | 5.2 g | | |

Temperature

| | |
|-------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | |
|-------------------------|--|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|---------|
| Tipo di fissaggio | se avvitato | Superficie | zincato |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio, zincata | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Accessori

TS 15



Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS15X5 ST MPC0712 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000037599 | Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 55 mm, senza foro longitudinale, |
| GTIN (EAN) | 4050118653113 | acciaio, zincato, cromato |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | TS15X5 ST MPC1217 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000037598 | Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 4.13 mm, senza foro |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 | longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
| CPZ | 20 ST | |