



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 185 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">9535920000</a>
Tipo	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5.9055 inch
Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Peso netto	288 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**PE70 Dati Generali**Tipo di fissaggio se avvitato Superficie zincato  
Materiale di base Lamiera d'acciaio**Classificazioni**ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213  
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39  
ECLASS 15.0 27-40-06-39

**MP FPC 20/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****TS 15****Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037604</a>	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 235 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118653168	longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	

**TS 35****Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037558</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 165 mm, con asola, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
GTIN (EAN)	4050118653229	
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037557</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 165 mm, con asola, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
GTIN (EAN)	4050118653212	
CPZ	20 ST	