

SLICER NO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sheathing strippers
N. d'ordine	9918070000
Tipo	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
CPZ	1 Pieza

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	35 mm
Posizione verticale	29 mm
Larghezza	132 mm
Peso netto	74 g

Profondità (pollici)	1.378 inch
Altezza (pollici)	1.1417 inch
Larghezza (pollici)	5.1968 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dati tecnici

Descrizione articolo	Coltellino per cavi con diametro esterno di 4 - 16mm Ø
----------------------	--------------------------------------------------------

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Diametro del conduttore, max.	16 mm
Diametro del conduttore min.	4 mm	Campo di spellatura AWG, max.	6 AWG
Sezione di collegamento cavo, max.	201 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ZUB SLICER NO16-35	Versione
N. d'ordine	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
CPZ	2 ST	