

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, アクセサリ, 1000 x 17 mm, PVC, 色: 黒色, マーカーホルダー
注文番号	0138900000
種別	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
数量	50 items

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	1000 mm	高さ (インチ)	39.37 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
長さ	1000 mm	長さ (インチ)	39.37 inch
直径	0 mm	正味重量	93 g

温度

動作温度範囲 -20...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	0
バージョン	マーカーホルダー
幅	17 mm
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C
色	黒色
ハロゲン	いいえ
長さ	1000 mm
基本材質	PVC
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories
動作温度範囲	-20...80 °C

装置マーカー

直径 0 mm ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面




SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ESO インサートタグ



一般注文データ

種別	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	バージョン
注文番号	0139000000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 500 x 12.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047252	
数量	100 ST	

STR 透明ストリップ



一般注文データ

種別	STR F.SCHS	バージョン
注文番号	0139200000	端子台マーカー, 保護キャップ, 500 x 12.5 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190159290	
数量	1 ST	