

SCHS1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	デバイスマーカー, アクセサリ x 17 mm, PVC, 色: 黒色, マーカーホルダー
注文番号	0138900000
種別	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
数量	50 items

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	1000 mm	高さ (インチ)	39.37 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	93 g		

温度

動作温度範囲	-20...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	0	
バージョン	マーカーホルダー	
幅	17 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-20 °C	
色	黒色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	PVC	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories	
動作温度範囲	-20...80 °C	

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ESO インサートタグ****一般注文データ**

種別	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	バージョン
注文番号	0139000000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 500 x 12.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047252	
数量	100 ST	

STR 透明ストリップ**一般注文データ**

種別	STR F.SCHS	バージョン
注文番号	0139200000	端子台マーカー, 保護キャップ, 500 x 12.5 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190159290	
数量	1 ST	