


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているので、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、 損失させることができます。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2
	mm, 銅
注文番号	<u>0280200000</u>
種別	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
数量	10 M

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MAMID承認件数

ATEX IECEX CA ROHS 適合 寸法と重量 深さ 奥行き (インチ) 0.0787 inch 2 mm 高さ(インチ) 高さ 15 mm 0.5906 inch 幅 1000 mm 幅 (インチ) 39.37 inch 正味重量 198.26 g 温度 周囲温度 -5 °C...40 °C 環境製品コンプライアンス RoHS 対応状況 準拠 (免除なし) **REACH SVHC** 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません クランプ用コンダクタ (定格接続) 接続方式 ねじ接続 全般 設置アドバイス 未処理 直接実装 表面仕上 寸法 TS 35 オフセット 39 mm 材料データ 基本材質 表面仕上 未処理 ナチュラル 評価データ 公称電流 24 A 評価データIECEx/ATEX 証明書番号 (IECEX) IECEXULD13.0005U 最大導体断面積 (IECEX) 2.5 mm² 追加の技術データ 設置アドバイス 直接実装 分類 ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848 ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

作成日 07.11.2025 05:08:38 MEZ

2 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC002848
ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92

ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	BFSC M5X8 SCHLITZ	バージョン
注文番号	0296700000	取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	高さ: 8.5 mm
数量	100 ST	
種別	DKSUE NSCH/ESCH	バージョン
注文番号	0280100000	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,
GTIN (EAN)	4008190036348	180 °C

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

	•	
種別	SH 1	バージョン
注文番号	0299860000	バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190135133	ねじ込み
数量	20 ST	

作成日 07.11.2025 05:08:38 MEZ

カタログステータス / 図面 4