## **ADP 1/HP1 1M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

#### 一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, カバープロフィール, 透明, 1000 mm
注文番号	<u>0485200000</u>
種別	ADP 1/HP1 1M
GTIN (EAN)	4008190043568
数量	1 M

カタログステータス / 図面 1

# **ADP 1/HP1 1M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ROHS	適合			
†法と重量				
<b>深さ</b>	48 mm	奥行き(インチ)	1.8898 inch	
高さ	22 mm	高さ(インチ)	0.8661 inch	
届	1000 mm	幅(インチ)	39.37 inch	
正味重量	110.88 g			
<b>温度</b>				
D 答: 日 庄	2E °C EE °C	周囲温度	E °C 40 °C	
保管温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C	
<b>環境製品コンプライアンス</b>				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC				
	3.1VVE/3 @ NE/C-9/0VII	10 H 0 10 C 0 10 C 10		
ンステム仕様			'	
<b>ヾージョン</b>	カバープレート			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
二月又				
<b>设置アドバイス</b>	直接実装			
材料データ				
<b>‡★+</b> +	DVC	4	透明	
基本材質 JL 94 可燃性等級	PVC V-2			
	V-Z		<u> </u>	
<b>追加の技術データ</b>				
· 一	はい	設置アドバイス	直接実装	
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1		=0.100.100	27 14 11 02	
	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	

カタログステータス / 図面 2



# **ADP 1/HP1 1M**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# データシート

## **ADP 1/HP1 1M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### 接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

### 一般注文データ

種別 HP 1 ADP1 バージョン

注文番号 <u>0485560000</u> 端子エンドプレートおよび隔壁, ベージュ, 高さ: 46 mm, 幅: 2 mm,

4008190071042 V-2, PA 66

数量 20 ST

GTIN (EAN)

カタログステータス / 図面 4