


ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

図に類似 Abbildung ähnlich

当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, カバー プロフィール, 透明, 1000 mm
注文番号	0485300000
種別	ADP 2/HP2 1M
GTIN (EAN)	4008190051716
数量	36 M

ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	61.5 mm	奥行き (インチ)	2.4213 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	1000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	221 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	カバープレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PVC	色	透明
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

種別	HP 2 ADP2	バージョン
注文番号	0485660000	端子エンドプレートおよび隔壁, ベージュ, 高さ: 59.5 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190181697	V-2, PA 66
数量	20 ST	