AD 250



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, 透明, 高さ: 70 mm, 幅: 250 mm, 深さ: 49.5 mm, V-2
注文番号	<u>0634100000</u>
種別	AD 250
GTIN (EAN)	4008190083199
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

カタログステータス / 図面 1

AD 250



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

20110	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
ROHS	適合			
寸法と重量				
	49.5 mm	奥行き(インチ)	1.9488 inch	
<u> </u>	70 mm	 高さ(インチ)	2.7559 inch	
幅	250 mm	 幅(インチ)	9.8425 inch	
正味重量	75.2 g	111111111111111111111111111111111111111		
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-50 °C		100 °C	
	-50 C	连就到11/2012、取八	100 C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
バージョン	エンドおよび中間プレート			
設置アドバイス	直接実装			
寸法				
TS 32オフセット	35 mm	TS 35 オフセット	35 mm	
 材料データ				
	透明	UL 94 可燃性等級	V-2	
 追加の技術データ	RE-71	OL O I . JAMILE (J MX		
篏合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装	
分類			,	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

カタログステータス / 図面 2