


## WAH 35/KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, ベージュ, 25.7 mm
注文番号	<a href="#">1070260000</a>
種別	WAH 35/KU
GTIN (EAN)	4008190191061
数量	20 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2025-12-31T00:00:00+01:00

## WAH 35/KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	22.6 mm	奥行き (インチ)	0.8898 inch
高さ	51.5 mm	高さ (インチ)	2.0276 inch
幅	25.7 mm	幅 (インチ)	1.0118 inch
正味重量	5.15 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## WAH 35/KU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

種別	WAP WFF35	バージョン
注文番号	<a href="#">1069700000</a>	ボルト式ねじ端子, カバープレート, ダークベージュ, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190104023	
数量	20 ST	