


**WAH 120/KURZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

**一般注文データ**

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, ベージュ, 40.6 mm
注文番号	<a href="#">1070460000</a>
種別	WAH 120/KURZ
GTIN (EAN)	4008190191047
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-12-31T00:00:00+01:00

**WAH 120/KURZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.3583 inch
高さ	64 mm	高さ (インチ)	2.5197 inch
幅	40.6 mm	幅 (インチ)	1.5984 inch
正味重量	10.3 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**寸法**

ピッヂ (mm) (P)	42.00 mm
--------------	----------

**材料データ**

基本材質	ポリアミド 66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

**追加の技術データ**

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**WAH 120/KURZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**接点に対する保護**

当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

**一般注文データ**

種別	WAP WFF120	バージョン
注文番号	<a href="#">1073000000</a>	ボルト式ねじ端子, カバープレート, ダークベージュ, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190475260	
数量	20 ST	