

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66, ねじ込み
注文番号	0401460000
種別	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
数量	20 items

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	20.6 mm	奥行き (インチ)	0.811 inch
高さ	24.5 mm	高さ (インチ)	0.9646 inch
幅	24.5 mm	幅 (インチ)	0.9646 inch
正味重量	4.38 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

システム仕様

バージョン	マウントレール用	取り付けレール	TS 15
-------	----------	---------	-------

全般

極数	1	取り付けレール	TS 15
----	---	---------	-------

材料データ

基本材質	ポリアミド 66	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み
--------	------

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	KLBUE SH1	バージョン
注文番号	0635900000	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
GTIN (EAN)	4008190192204	
数量	500 ST	
種別	KLBUE SH1	バージョン
注文番号	0635960000	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
GTIN (EAN)	4008190007140	
数量	20 ST	