

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66, ねじ込み
注文番号	<a href="#">0401460000</a>
種別	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
数量	20 items

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	20.6 mm	奥行き (インチ)	0.811 inch
高さ	24.5 mm	高さ (インチ)	0.9646 inch
幅	24.5 mm	幅 (インチ)	0.9646 inch
正味重量	4.38 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

## システム仕様

バージョン	マウントレール用	取り付けレール	TS 15
-------	----------	---------	-------

## 全般

極数	1	取り付けレール	TS 15
----	---	---------	-------

## 材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み
--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	KLBU SH1	バージョン
注文番号	<a href="#">0635900000</a>	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
GTIN (EAN)	4008190192204	
数量	500 ST	
種別	KLBU SH1	バージョン
注文番号	<a href="#">0635960000</a>	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
GTIN (EAN)	4008190007140	
数量	20 ST	