

MEW 1/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | エンドブラケット, グレー, TS 32, None, スチール, 幅: 10.5 mm, 100 °C |
| 注文番号 | 0445600000 |
| 種別 | MEW 1/32 |
| GTIN (EAN) | 4008190178093 |
| 数量 | 20 items |

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 29 mm | 奥行き (インチ) | 1.1417 inch |
| 高さ | 30 mm | 高さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 幅 | 10.5 mm | 幅 (インチ) | 0.4134 inch |
| 正味重量 | 17.75 g | | |

温度

| | | | |
|------|---------------|-----------|--------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |
|------|---------------|-----------|--------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | | | |
|-------|-----|---------|-------|
| バージョン | 端子用 | 取り付けレール | TS 32 |
|-------|-----|---------|-------|

全般

| | | | |
|---------|------|---------|-------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付けレール | TS 32 |
|---------|------|---------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|------|---|-----|
| 基本材質 | スチール | 色 | グレー |
| UL 94 可燃性等級 | None | | |

追加の技術データ

| | | | |
|---------|-------|--------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付け方式 | ねじ込み |
| ロック | ねじ固定用 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

アクセサリ

ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZGB 15 | バージョン |
| 注文番号 | 1636530000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZGB 30 | バージョン |
| 注文番号 | 1611930000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |