

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーをEMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	<u>1081520000</u>
種別	HDC IP68 10B AS
GTIN (EAN)	4032248844272
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	29.5 mm	高さ(インチ)	1.1614 inch
<u>幅</u>	58 mm	 幅(インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 – 幅	83 mm
正味重量	170 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	 耐性
	物質	
	耐薬品性	
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	 トランスミッション油
	耐薬品性	
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	 石油ベンジン
	耐薬品性	
	物質	 汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	 高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

## バージョン

上部 / 底部 / 蓋	下部	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
<u>設置サイズ</u>	4		バルクヘッド(フィードス
			ルー)
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シリコン
色(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	4
Moduplug®に最適	はい		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

一般データ			
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態	EMC ハウジング	はい
寸法			
穴ピッチ長 A2	83 mm	ハウジングの全長	144 mm
重要なメモ			
製品情報	ハウジングの取り付け時は、	フラットガスケットが正しく取り付けら	れていることを確認します。
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	FC000407
			EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	
			27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02 27-44-02-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### フランジシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最 高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC FLDG 10B IP68 バージョン 注文番号 <u>1987500000</u> アクセサリ, 筐体アクセサリ GTIN (EAN) 4050118379211 数量 10 ST

#### IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最 高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

### 一般注文データ

以人工人	, ,	
種別	HDC DG 10B IP68	バージョン
注文番号	<u>1987510000</u>	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379228	
数量	10 ST	

作成日 13.11.2025 04:49:43 MEZ