

HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勤合状態, カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1081560000
種別	HDC IP65 10B FRAME M4
GTIN (EAN)	4032248844432
数量	1 items

HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	109 mm	奥行き (インチ)	4.2913 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.5118 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	83 mm
正味重量	67 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	ディーゼル油
耐薬品性	耐薬品性	不安定
耐薬品性	物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	作動油
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐薬品性	不安定
耐薬品性	物質	汗
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	高級ガソリン
耐薬品性	耐薬品性	不安定
耐薬品性	物質	水
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	紫外線
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	オゾン
耐薬品性	耐薬品性	耐性

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	カウンターフレーム	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設置サイズ	4	ケーブル導入口	いいえ
種別	パルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	without
色 (RAL)	RAL 7001	BG	4
Moduplug®に最適	はい		

HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般データ

表面仕上	未処理	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	-----	-------	------------

寸法

穴ピッチ長 A2	83 mm	ケーブル導入口	いいえ
ハウジングの全長	109 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

