


ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**図に類似**

当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, カバー プロフィール, 透明, 1000 mm
注文番号	0485400000
種別	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008190023928
数量	20 M

ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	89 mm	奥行き (インチ)	3.5039 inch
高さ	34.5 mm	高さ (インチ)	1.3583 inch
幅	1000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	287 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	カバープレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PVC	色	透明
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

種別	HP 3 ADP3	バージョン
注文番号	0485760000	端子エンドプレートおよび隔壁, ベージュ, 高さ: 82 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190030254	V-2, PA 66
数量	20 ST	
種別	HP 4 ADP3	バージョン
注文番号	0485860000	端子エンドプレートおよび隔壁, ベージュ, 高さ: 82 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190151096	V-2, PA 66
数量	20 ST	