

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



ワイドミュラーの HighPower アクセサリは、RockStar® HighPower コネクタを補完し、その安全性、安定性、使いやすさを高めます。

堅牢なカバー、精密なコーディング要素、高品質の締結部品により、信頼性の高い高電流接続を実現します。エネルギー、鉄道、産業用途に最適です。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, ねじ接続, 設置サイズ: 250
注文番号	1120130000
種別	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901487
数量	1 items

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	37 mm	長さ (インチ)	1.4567 inch
直径	12.3 mm	正味重量	2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続方式	ねじ接続	設置サイズ	250
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
絶縁抵抗	1010 Ω	絶縁材	光ファイバーポリアミド
汚染度	PD 2 (PD 3)	基本材質	PA 66 GF 30, ステンレス スチール、防錆性
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	250		

一般データ

接続方式	ねじ接続	色	黒色
基本材質	PA 66 GF 30, ステンレス スチール、防錆性	シリーズ	HighPower

重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

